

ILFORD PELICULA ILFORD FP4 PLUS 125 ISO

Tratamiento a 20°C

Revelador	Dilución	Exposición (en ASA)	Tiempos (minutos)
Ilford ID 11	Stock	50	5
Ilford ID 11	Stock	125	6
Ilford ID 11	Stock	200	8
Ilford ID 11	1 + 1	50	7
Ilford ID 11	1 + 1	125	8
Ilford ID 11	1 + 1	200	12
Ilford ID 11	1 + 3	50	15
Ilford ID 11	1 + 3	125	18
Ilford Microphen	Stock	125	5 1/2
Ilford Microphen	Stock	200	6 1/2
Ilford Microphen	Stock	400	11
Ilford Microphen	1 + 1	125	7
Ilford Microphen	1 + 1	200	9
Ilford Microphen	1 + 1	400	16
Ilford Microphen	1 + 3	125	10
Ilford Microphen	1 + 3	200	13
Ilford Perceptol	Stock	50	7 1/2
Ilford Perceptol	Stock	125	9
Ilford Perceptol	1 + 1	50	10 1/2
Ilford Perceptol	1 + 1	125	14
Ilford Perceptol	1 + 3	50	14
Ilford Perceptol	1 + 3	125	18
Agfa Rodinal	1 + 25	50	5
Agfa Rodinal	1 + 25	125	6
Agfa Rodinal	1 + 25	200	9
Agfa Rodinal	1 + 50	50	6
Agfa Rodinal	1 + 50	125	8 1/2
Agfa Rodinal	1 + 50	200	13
Kodak D 76	Stock	50	5
Kodak D 76	Stock	125	5 1/2
Kodak D 76	Stock	200	7
Kodak D 76	1 + 1	50	7 1/2
Kodak D 76	1 + 1	125	8 1/2
Kodak D 76	1 + 1	200	11
Kodak D 76	1 + 3	50	12

Revelador	Dilución	Exposición (en ASA)	Tiempos (minutos)
Kodak D 76	1 + 3	125	14
Kodak D 76	1 + 3	200	18
Kodak HC 110	1 + 15	400	7
Kodak HC 110	1 + 31	125	5
Kodak HC 110	1 + 31	200	8
Kodak T-Max	1 + 4	125	5 1/2
Kodak T-Max	1 + 4	200	6 1/2
Kodak T-Max	1 + 4	400	8
Kodak Xtol	1 + 1	64	8 1/2
Kodak Xtol	1 + 1	125	10
Kodak Xtol	1 + 1	250	12
Kodak Xtol	1 + 1	500	14 1/2
Kodak Xtol	1 + 1	1000	17 1/2
Kodak Xtol	1 + 2	64	10
Kodak Xtol	1 + 2	125	11 1/2
Kodak Xtol	1 + 2	250	14
Kodak Xtol	1 + 2	500	17
Kodak Xtol	1 + 2	1000	21
Kodak Xtol	1 + 3	64	12 1/2
Kodak Xtol	1 + 3	125	15
Kodak Xtol	1 + 3	250	17
Kodak Xtol	1 + 3	500	20
Kodak Xtol	1 + 3	1000	23 1/2

Los tiempos indicados son para ampliadoras de sistema de iluminación por difusión (Luz fría, cabezal de color o cabezal multicontraste), para ampliadoras con iluminación por condensadores reducir los tiempos entre un 10-20%(aprox.), realizar pruebas personales para adaptar lo mejor posible los resultados a nuestro equipo.

La agitación es de 30" al inicio del procesado y voltear el tanque 4 veces por minuto el tiempo que dure el procesado. El baño stock es la solución reveladora sin diluir.

Los reveladores marcados de color rojo (ID-11 1+3, D-76 1+3, Perceptol 1+3 y XTOL 1+3) son los más adecuados para compensar el contraste alto de una escena, obteniéndose muy buen resultado en lo referente a la acutancia, con gran latitud de revelado y un grano moderado. Los reveladores remarcados de verde (ID-11 1+1, Perceptol 1+1, Rodinal 1+50, D-76 1+1 y XTOL 1+1, son recomendables cuando el contraste de la escena es normal. Los reveladores marcados de color azul (ID-11 Stock, D-76 Stock, Rodinal 1+25, y Perceptol Stock son recomendables cuando el contraste es bajo.